

Garant**VC.T 110304, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 261366 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780836 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

VC.T 110304 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Koneistusehto | jatkuva |
| lastunmurtaja | SS |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Pääkäyttöalue | P |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 150 - 500 m/min |
| Syöttö f | 0,05 - 0,2 mm/kierr, |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Laji | HB7010-1 |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | VCMT 110304 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Toleranssi | M |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |