

**Garant****VC.T 160408, Laji: HB7010-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	261374 HB7010-1
GTIN	4045197780850
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

VC.T 160408 HB7010-1 Laji: HB7010-1  
lastunmurtaja: SS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 150 - 500 m/min

### Tekninen kuvaus

Syöttö $f$	0,05 - 0,2 mm/kierr,
lastunmurtaja	SS
Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7010-1
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 500 m/min

Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä