

Garant**VC.T 160408, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261459 HB7010-1
GTIN	4045197780881
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VC.T 160408 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SM
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7010-1

Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä