

**Garant****Pistosorvauspidin, Oikea, Varsi- / pistoleveys w: 10/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273750 10/2
GTIN	4045197780898
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm<sup>2</sup>). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	120 mm
Pistosyvyys t <sub>max</sub>	6 mm
Pistoleveys w	2 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	10 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	26 mm
Ruuvi	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Varren leveys b	10 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 4

279815 4

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500