


Garant**Eco-pistotyökalunpitimet Tyyppi 2, Malli: LL****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319141 LL
GTIN	4045197781109
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Kapea rakenne 4 kokoonpanossa ja 180° kierrettynä asennettavissa normaaliin ja yläpuoliseen käyttöön. Ihanteellinen työkaluyhdistelmä sisä- ja ulkopuolisiin pistotoimintoihin pää- ja vastakaran välillä tai niiden lähellä minimaalisella rakenneosan ulkonemalla.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvi-jyrsinkeskusten tähtirevolvereissa ja jyrsinkaroissa. Eco-pistotyökalujen nro 273864 – 273866, nro 273562 ja 273564 käyttöön.

Huomautus:

Sivuttainen jäähdytysaineen syöttö eco-pistoteriin.

Mallit RR ja LR pistoterän nro 273864 käyttöön. Mallit RL ja LR pistoterälle nro 273865. Mallit RR ja LR pistoterälle nro 273866.

Sopivat kiinnitysleuat nro 279840 2 ja sopivat ruuvit nro 279815 14. Katso varaosalista.

Pistoteriä nro 273562 ja 273564 voidaan käyttää vain pidikkeissä RR ja LL.

Tekninen kuvaus

Leveys B	83 mm
Korkeus H ₁	14,5 mm

Säde r_1	117 mm
Säde R_2	50 mm
Malli	LL
korkeus H_2	65 mm
Tuotetyyppi	Pistoteränpidin