


Garant**eco-pistolehden pidin Varioline tyyppi 1, Malli: LL****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319145 LL
GTIN	4045197781147
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Kapea rakenne 4 kokoonpanossa ja 180° kierrettynä asennettavissa normaaliin ja yläpuoliseen käyttöön. Ihanteellinen työkaluyhdistelmä sisä- ja ulkopuolisiin pistotoimintoihin pää- ja vastakaran välillä tai niiden lähellä minimaalisella rakenneosan ulkonemalla.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvi-jyrsinkeskusten tähtirevolvereissa ja jyrsinkaroissa. eco-pistoterien nro 273864 – 273866, nro 273562 ja 273564 käyttöön.

Huomautus:

Sivuttainen jäähdytysaineen syöttö eco-pistoteriin.

Mallit RR ja LR pistoterän 273864 käyttöön. Mallit RR ja LR pistoterälle 273865. Mallit RR ja LL pistoterälle 273866.

Sopivat kiinnitysleuat nro 279841 2 ja sopivat ruuvit nro 279815 14. Katso varaosalista.

Leveys B: 65 mm

Korkeus H₁: 14,5 mm

korkeus H₂: 61 mm

Säde r₁: 95 mm

Tekninen kuvaus

Säde r ₁	95 mm
Korkeus H ₁	14,5 mm
Malli	LL
Leveys B	65 mm
korkeus H ₂	61 mm
Tuotetyyppi	Pistoteränpidin