

**JEPSON POWER****HM-pyörösahanterä Drytec® Ø 355×25,4 mm, hampaiden lukumäärä: 90****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078237 90
GTIN	4260052460146
Tuoteluokka	07E

**Kuvaus****Malli:**

Kovametallipinnoitettu pyörösahanterä tarkkaan sahaukseen.

- **Työturvallisuus: Ohutseinäinen, vähätärinäinen, vähä-ääninen.**
- **Erittäin kestävä käytössä.**
- **Hyvä sahauslaatu.**
- **5-kertainen teroitus mahdollista.**
- **Yleiskäyttöinen teräksessä, muoveissa, ei-rautametalleissa (ei nro 078236).**

**Huomautus:**

Muita erikoissahanteriä esimerkiksi alumiinille, ruostumattomalle teräkselle, on saatavissa tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Hammasluku optimoitu	Materiaalin paksuus 2,5 mm:iin saakka
hampaiden lukumäärä	90
Leikkuuleveys B	2,2 mm
sopii tuotteelle	078231 koko 9435

soveltuu materiaalille

Ohutseinäiselle materiaalille

Tuotetyyppi

Pyörösahanterä