



## Pikakara tyyppi 625S Pienikokoinen, kapea, SK 40, Kierrosluku: 40000min-1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	358815 40000
GTIN	2050001870469
Tuoteluokka	33I

### Kuvaus

#### Malli:

Ilmakäyttöinen pikakara, tasaisen korkea kierrosluku mallista riippuen, myös kuormitettuna, 25 000 – 65 000 r/min. Teho enint. 1 kW.

#### Etu:

- **Suurempi työstönopeus pienemmillä työkaluilla.**
- **Suojaa konetta – pikakara tuottaa pyörimisnopeuden – koneen kara on paikallaan.**
- **Jatkuva käyttö integroidun ilmajähdytyksen ansiosta. Ei seisonta-aikoja.**
- **Parantaa työkalujen kestoikää.**
- **Erinomainen työkalujen pinnan laatu – pienempi jälkityöstön tarve.**

#### Käyttö:

Pikakarot nostavat lastuamis- ja syöttönopeutta. Käyttö erityisesti pienen läpimitan (6 mm) työkalujen kanssa.

#### Toimituksen sisältö:

Pikakara, kiristysholkki, kiristysholkin mutteri, avain, peitetulppa, ilmansuodatin, liitäntäletku.

#### Erikoistarvike:

Työkalun vaihtoistukka automaattiseen työkalun vaihtoon. Vain **ulkoisen** ilmansyötön kanssa – tilauksesta.

#### Huomautus:

Käytä kuivaa, puhdasta paineilmaa, n. 6,2 bar.

Muut karat tilauksesta: kaikki yleisimmät varsimallit, erilaiset teholuokat ja pyörimisnopeudet.

### Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Kokonaispituus L	25 mm

Kierrosuku	40000 min <sup>-1</sup>
Ulko-Ø D	57,15 mm
Varren pituus L <sub>1</sub>	55 mm
Ulottuma A	169 mm
tyyppi	625S
Lastuamisstrategia	HSC
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Tuotetyyppi	Pikakara