

**Hitsaajan kengät, mustat CARL HI, S3, EU-kokojärjestelmä: 41****Tilaustiedot**

Tilausnumero	092255 41
GTIN	4030839210444
Tuoteluokka	09P

**Kuvaus****Malli:**

Hitsaajan kengät parhailla lämpösuojaominaisuuksilla. Lämmön-kesto noin 200°C, lyhytaikaisesti jopa 300 °C.

- **Pintamateriaali kestävää naudannahkaa.**
- **Nahkavuori.**
- **Umpinainen läppä.**
- **Täyskokoinen Basic grey -pohjallinen.**
- **Antistaattinen huopapalopohja.**
- **Karhea kumi-/PU-ulkopohja SAFETY-GRIP.**
- **PU-kärkisuojaus.**
- **Kuumuutta kestävät saumat.**
- **Pikakiinnitys helpottaa pukemista.**
- **Pehmustettu kipinänsuojakaulus.**

**Standardi:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Huomautus:**

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 39–48.

Suojausluokka: S3

Varvassuojausmateriaali: teräs

Naulaanastumissuojaus: teräs

Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste): Yli 200 °C  
Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti

## Tekninen kuvaus

Pintamateriaali	Naudan-nahkaa.
EU-kokojärjestelmä	41
Suojausluokka	S3
Sisävuoren materiaali	Nahka
Ulkopohjan materiaali	kumi/PU
Varvassuojuksen materiaali	teräs
Naulaanastumissuojaus	teräs
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste)	Yli 200 °C
Väri	musta
Standardi	Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Sarja	CARL
Sukupuoli	Miehille
Tuotetyyppi	Turvasaappaat