

**Hitsaajan kengät, mustat CARL HI, S3, EU-kokojärjestelmä: 42****Tilaustiedot**

Tilausnumero	092255 42
GTIN	4030839210451
Tuoteluokka	09P

**Kuvaus****Malli:**

Hitsaajan kengät parhailla lämpösuojaominaisuuksilla. Lämmön-kesto noin 200°C, lyhytaikaisesti jopa 300 °C.

- **Pintamateriaali kestävää naudannahkaa.**
- **Nahkavuori.**
- **Umpinainen läppä.**
- **Täyskokoinen Basic grey -pohjallinen.**
- **Antistaattinen huopapalopohja.**
- **Karhea kumi-/PU-ulkopohja SAFETY-GRIP.**
- **PU-kärkisuojaus.**
- **Kuumuutta kestävät saumat.**
- **Pikakiinnitys helpottaa pukemista.**
- **Pehmustettu kipinänsuojakaulus.**

**Standardi:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Huomautus:**

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 39–48.

Suojausluokka: S3

Varassuojausmateriaali: teräs

Naulaanastumissuojaus: teräs

Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste): Yli 200 °C  
Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti

## Tekninen kuvaus

Sisävuoren materiaali	Nahka
Suojausluokka	S3
Standardi	Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Pintamateriaali	Naudan-nahkaa.
EU-kokojärjestelmä	42
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste)	Yli 200 °C
Naulaanastumissuojaus	teräs
Varvassuojuksen materiaali	teräs
Väri	musta
Ulkopohjan materiaali	kumi/PU
Sarja	CARL
Sukupuoli	Miehille
Tuotetyyppi	Turvasaappaat