



Hitsaajan kengät, mustat CARL HI, S3, EU-kokojärjestelmä: 48



Tilaustiedot

Tilausnumero	092255 48
GTIN	4030839210512
Tuoteluokka	09P

Kuvaus

Malli:

Hitsaajan kengät parhailla lämpösuojaominaisuuksilla. Lämmön-kesto noin 200°C, lyhytaikaisesti jopa 300 °C.

- **Pintamateriaali kestävää naudannahkaa.**
- **Nahkavuori.**
- **Umpinainen läppä.**
- **Täyskokoinen Basic grey -pohjallinen.**
- **Antistaattinen huopapalopohja.**
- **Karhea kumi-/PU-ulkopohja SAFETY-GRIP.**
- **PU-kärkisuojaus.**
- **Kuumuutta kestävät saumat.**
- **Pikakiinnitys helpottaa pukemista.**
- **Pehmustettu kipinäsuojakaulus.**

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Huomautus:

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 39–48.

Suojausluokka: S3

Varassuojausmateriaali: teräs

Naulaanastumissuojaus: teräs

Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste): Yli 200 °C
Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti

Tekninen kuvaus

Ulkopohjan materiaali	kumi/PU
Varvassuojuksen materiaali	teräs
Pintamateriaali	Naudan-nahkaa.
Standardi	Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Suojausluokka	S3
Naulaanastumissuojaus	teräs
Väri	musta
EU-kokojärjestelmä	48
Sisävuoren materiaali	Nahka
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste)	Yli 200 °C
Sarja	CARL
Sukupuoli	Miehille
Tuotetyyppi	Turvasaappaat