



STEITZ SECURA

## Hitsaajan kengät, antrasiitti VX 7380 Perbunan ESD, S2 XB, EU-kokojärjestelmä: 45



### Tilaustiedot

Tilausnumero	092812 45
GTIN	4044348342947
Tuoteluokka	09C

### Kuvaus

#### Malli:

Turvakengät taipuisaa sileää nahkaa, leveä antura ja **hyvä kuumuudenkestävyys** noin 220 °C asti.

- **Umpinainen läppä.**
- **Kokonainen mukavuuspohjallinen ERGO-COOL, ilmava rakenne tarjoaa erinomaisen tuuletuksen.**
- **Perbunan VX -ulkopohja.**
- **Erittäin hyvä kulumisenkesto ja liukastumissuoja.**
- **Hyvä viiltolujuus ja mekaanisen kulutuksen kesto.**

Valajan ja hitsaajan kengät VX 7380 Perbunan äärimmäisiin olosuhteisiin. Kourujärjestelmä kuumille nesteille.

- **Umpinainen läppä.**
- **Perbunan VX ESD -pohja, antrasiitti.**
- **SECURA VARIO®-kantapehmuste.**
- **Sisäpohja aitoa nahkaa.**
- **Comfort-pohjallinen ERGO-COOL®.**
- **Suojaa staattisen sähkön purkauksilta.**

#### Standardi:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

#### Huomautus:

Varastotuotteena EU-koot 39 – 46, tilaustuotteena EU-koot 38 – 48.

sähköeristys: EGB/ESD

Suojausluokka: EN ISO 20345 - S2

Varvassuojuksen materiaali: alumiini

Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste): yli 200 °C °C

Standardi: DGUV 191

## Tekninen kuvaus

Varvassuojuksen materiaali	alumiini
Standardi	Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste)	Yli 200 °C °C
Suojausluokka	S2
Ulkopohjan materiaali	Perbunan VX
viillonkestävä	kyllä
Sisävuoren materiaali	aito nahka
Liukastumisen esto	kyllä
Väri	musta
EU-kokojärjestelmä	45
Pintamateriaali	sileä nahka
Sarja	VX 7000
Sukupuoli	Miehille
sähköeristys	EGB/ESD
Tuotetyppi	Turvasaappaat