



Kääntyvä silmukkaruuvi SEB, Kierteen Ø: M8



Tilaustiedot

Tilausnumero	086467 M8
GTIN	2050001857378
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Erittäin lujat 360° käännettävät silmukkaruuvit, maalattu punaisiksi.

Huomautus:

SF 5:1 = turvakerroin 5.

SF 4:1 = turvakerroin 4.

Kantavuus WLL SF 5:1: 0,4 t

Kantavuus WLL SF 4:1: 0,5 t

Kierteen pituus L: 14 mm

Reikäväli x: 20 mm

Sisä-Ø rengas A: 30 mm

Ulko-Ø rengas B: 34 mm

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø rengas B	34 mm
Laipan Ø tuki C	60 mm
Malli	käännettävä

Mitta D	57 mm
Sisä-Ø rengas A	30 mm
Kantavuus	0,3 t
Reikäväli x	20 mm
Avaimen leveys sisäkuusioavain S	6 mm
Kantavuus WLL SF 4:1	0,5 t
Kantavuus WLL SF 5:1	0,4 t
Kierteen pituus L	14 mm
Tuotetyyppi	Rengasruuvi