



Kääntyvä silmukkaruuvi SEB, Kierteen Ø: M10



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 086467 M10 |
| GTIN | 2050001857507 |
| Tuoteluokka | 08Y |

Kuvaus

Malli:

Erittäin lujat 360° käännettävät silmukkaruuvit, maalattu punaisiksi.

Huomautus:

SF 5:1 = turvakerroin 5.

SF 4:1 = turvakerroin 4.

Kantavuus WLL SF 5:1: 0,5 t

Kantavuus WLL SF 4:1: 0,7 t

Kierteen pituus L: 17 mm

Reikäväli x: 20 mm

Sisä-Ø rengas A: 30 mm

Ulko-Ø rengas B: 34 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|-------------|
| Sisä-Ø rengas A | 30 mm |
| Malli | käännettävä |
| Laipan Ø tuki C | 60 mm |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Mitta D | 57 mm |
| Kantavuus | 0,6 t |
| Ulko-Ø rengas B | 34 mm |
| Reikäväli x | 20 mm |
| Avaimen leveys sisäkuusioavain S | 6 mm |
| Kantavuus WLL SF 5:1 | 0,5 t |
| Kantavuus WLL SF 4:1 | 0,7 t |
| Kierteen pituus L | 17 mm |
| Tuotetyyppi | Rengasruuvi |