



## Kääntyvä silmukkaruuvi SEB, Kierteen Ø: M12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	086467 M12
GTIN	2050001858153
Tuoteluokka	08Y

### Kuvaus

**Malli:**

Erittäin lujat 360° käännettävät silmukkaruuvit, maalattu punaisiksi.

**Huomautus:**

**SF 5:1 = turvakerroin 5.**

**SF 4:1 = turvakerroin 4.**

Kantavuus WLL SF 5:1: 0,8 t

Kantavuus WLL SF 4:1: 0,9 t

Kierteen pituus L: 21 mm

Reikäväli x: 20 mm

Sisä-Ø rengas A: 30 mm

Ulko-Ø rengas B: 34 mm

### Tekninen kuvaus

Sisä-Ø rengas A	30 mm
Mitta D	57 mm
Malli	käännettävä

Ulko-Ø rengas B	34 mm
Kantavuus	1 t
Laipan Ø tuki C	60 mm
Reikäväli x	20 mm
Avaimen leveys sisäkuusioavain S	6 mm
Kantavuus WLL SF 5:1	0,8 t
Kantavuus WLL SF 4:1	0,9 t
Kierteen pituus L	21 mm
Tuotetyyppi	Rengasruuvi