



## Kääntyvä silmukkaruuvi SEB, Kierteen Ø: M16



### Tilaustiedot

Tilausnumero	086467 M16
GTIN	2050001857637
Tuoteluokka	08Y

### Kuvaus

**Malli:**

Erittäin lujat 360° käännettävät silmukkaruuvit, maalattu punaisiksi.

**Huomautus:**

**SF 5:1 = turvakerroin 5.**

**SF 4:1 = turvakerroin 4.**

Kantavuus WLL SF 5:1: 1,4 t

Kantavuus WLL SF 4:1: 1,8 t

Kierteen pituus L: 27 mm

Reikäväli x: 35 mm

Sisä-Ø rengas A: 38 mm

Ulko-Ø rengas B: 45 mm

### Tekninen kuvaus

Laipan Ø tuki C	88 mm
Sisä-Ø rengas A	38 mm
Mitta D	80 mm

Malli	käännettävä
Kantavuus	1,6 t
Ulko-Ø rengas B	45 mm
Reikäväli x	35 mm
Avaimen leveys sisäkuusioavain S	8 mm
Kantavuus WLL SF 5:1	1,4 t
Kantavuus WLL SF 4:1	1,8 t
Kierteen pituus L	27 mm
Tuotetyyppi	Rengasruuvi