



Kääntyvä silmukkaruuvi SEB, Kierteen Ø: M20



Tilaustiedot

Tilausnumero	086467 M20
GTIN	2050001857767
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Erittäin lujat 360° käännettävät silmukkaruuvit, maalattu punaisiksi.

Huomautus:

SF 5:1 = turvakerroin 5.

SF 4:1 = turvakerroin 4.

Kantavuus WLL SF 5:1: 2 t

Kantavuus WLL SF 4:1: 2,7 t

Kierteen pituus L: 30 mm

Reikäväli x: 35 mm

Sisä-Ø rengas A: 38 mm

Ulko-Ø rengas B: 45 mm

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø rengas B	45 mm
Kantavuus	2,5 t
Sisä-Ø rengas A	38 mm

Mitta D	80 mm
Malli	käännettävä
Laipan Ø tuki C	88 mm
Reikäväli x	35 mm
Avaimen leveys sisäkuusioavain S	8 mm
Kantavuus WLL SF 5:1	2 t
Kantavuus WLL SF 4:1	2,7 t
Kierteen pituus L	30 mm
Tuotetyyppi	Rengasruuvi