



## Kääntyvä silmukkaruuvi SEB, Kierteen Ø: M30



### Tilaustiedot

Tilausnumero	086467 M30
GTIN	2050001858412
Tuoteluokka	08Y

### Kuvaus

**Malli:**

Erittäin lujat 360° käännettävät silmukkaruuvit, maalattu punaisiksi.

**Huomautus:**

**SF 5:1 = turvakerroin 5.**

**SF 4:1 = turvakerroin 4.**

Kantavuus WLL SF 5:1: 5,5 t

Kantavuus WLL SF 4:1: 6,3 t

Kierteen pituus L: 45 mm

Reikäväli x: 50 mm

Sisä-Ø rengas A: 58 mm

Ulko-Ø rengas B: 70 mm

### Tekninen kuvaus

Laipan Ø tuki C	115 mm
Malli	käännettävä
Mitta D	106 mm

Ulko-Ø rengas B	70 mm
Kantavuus	6,3 t
Sisä-Ø rengas A	58 mm
Reikäväli x	50 mm
Avaimen leveys sisäkuusioavain S	14 mm
Kantavuus WLL SF 5:1	5,5 t
Kantavuus WLL SF 4:1	6,3 t
Kierteen pituus L	45 mm
Tuotetyyppi	Rengasruuvi