


**Tekstiili-tarrahiomalaikka (CER), Ø 125 mm, Rakeisuus: 60****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 567511 60 |
| GTIN | 4018875482957 |
| Tuoteluokka | 56V |

Kuvaus**Malli:**

Laikan kääntöpuoli on peitetty veluurisilmukoilla ja on yhdistettynä **tarralaikan alustaan**, esim. nro **567760, itsekiinnittyvä**. Nopeaan laikan vaihtoon.

Tarrahiomalaikat XK870K, luja **polyesterikudos. Itseteroittuva keramiikkarae**, jossa on hiova lisäkerros (**TOP Size**), soveltuu voimakkaaseen ja viileään hiontaan

Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin tai epäkeskohiomakoneisiin, tarralaikan alusta (pölynpoisto ei mahdollista). Suurin kehänopeus **40 m/s**.

Kaikkien terästen työstöön, erityisesti vaikeatyöstöisille materiaaleille kuten **jaloteräs, nikkelseokset, kromi, titaani**.

Huomautus:

Sopiva käsihiomatuki tarrahiomalaikoille, katso nro 567857 koko 125 ja koko 150. Hiomahuopa-tarralaikat, katso nro 566902 – 566950. Pienhiontajärjestelmä Ø 50 mm ja Ø 75 mm, katso alkaen numerosta 554005.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------|--------|
| Kiekon Ø | 125 mm |
|----------|--------|

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Rakeisuus | 60 |
| Hioma-aine | Keramiikkarae (CER) |
| Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| Tuotenimen määrite | Ø 125 mm |
| suurin sallittu kehänopeus | 40 m/s |
| Tuotetyyppi | Tarrahiomalaiikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | soveltuu | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | sopii rajoituksin | | |
| lakka | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Käsihiomatuki, tarrakiinnitys Sopii laikkaan, jonka Ø on 125 mm | 567857 125 |
| Tarralaikan alusta, M14 Ulko-Ø 125 mm | 567760 125 |

Tarrakiillotuslaikka,M14 Ulko-Ø 125 mm

567762 125