

**Tekstiili-tarrahiomalaikka (CER), Ø 125 mm, Rakeisuus: 120****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567511 120
GTIN	4018875451618
Tuoteluokka	56V

**Kuvaus****Malli:**

**Laikan kääntöpuoli on peitetty veluurisilmukoilla** ja on yhdistettynä **tarralaikan alustaan**, esim. nro **567760, itsekiinnittyvä**. Nopeaan laikan vaihtoon.

Tarrahiomalaikat XK870K, luja **polyesterikudos. Itseteroittuva keramiikkarae**, jossa on hiova lisäkerros (**TOP Size**), soveltuu voimakkaaseen ja viileään hiontaan

**Käyttö:**

**Kulmahiomakoneisiin** tai epäkeskohiomakoneisiin, tarralaikan alusta (pölynpoisto ei mahdollista). Suurin kehänopeus **40 m/s**.

Kaikkien terästen työstöön, erityisesti vaikeatyöstöisille materiaaleille kuten **jaloteräs, nikkelseokset, kromi, titaani**.

**Huomautus:**

Sopiva käsihiomatuki tarrahiomalaikoille, katso nro 567857 koko 125 ja koko 150. Hiomahuopa-tarralaikat, katso nro 566902 – 566950. Pienhiontajärjestelmä Ø 50 mm ja Ø 75 mm, katso alkaen numerosta 554005.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	120
-----------	-----

Kiekon Ø	125 mm
Hioma-aine	Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Tarrahiomalaiikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Tarrakiillotuslaiikka,M14 Ulko-Ø 125 mm	567762 125
Tarralaikan alusta,M14 Ulko-Ø 125 mm	567760 125
	567857 125

Käsihiomatuki, tarrakiinnitys Sopii laikkaan, jonka  $\emptyset$  on 125 mm

---