

 steinel**Kuumailmapuhallin, Tyyppi: 351403****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078321 351403
GTIN	4007841351403
Tuoteluokka	07E

Kuvaus**Malli:**

Elektronisesti säädely **kuumailmapuhallin** HG 2120 E, kolmiportainen ilmamäärän säätö 150 - 500 l/min.

Lämpötila asetettavissa portaattomasti välille 80 - 630 °C

Käyttö:

Muovien sulattamiseen ja uudelleenmuotoiluun, kutistamiseen, värin poistamiseen, juottamiseen, kuivaamiseen ja sulattamiseen.

Tekninen kuvaus

Ilmavirran määrä, porras 3	500 l/min
Tehonkulutus	2200 W
Ilmavirran määrä, porras 1	150 l/min
Ilman lämpötila	80 - 630 °C
Ilmavirran määrä, porras 2	300 l/min
Valmistajamerkintä	HG 2120E

Paino	850 g
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kuumailmapuhallin

Tarvikkeet

Lämpötilaskanneri HL Scan Tyyppi 014919	078326 014919
Lämpötilaskanneri HG Scan PRO Tyyppi 007553	078325 007553
Kuumailmavarustevalikoima12 osaa Tyyppi 075569	078329 075569
Lämpötilaskanneri HG Scan PRO Tyyppi 007690	078325 007690