



Digitaalinen voimanmittausrasia, Mittausalue: 0-80 kN



Tilaustiedot

Tilausnumero	479130 0-80
GTIN	2050001858856
Tuoteluokka	47F

Kuvaus

Malli:

Hydraulinen voima-anturi, digitaalinen painemittari. Tukeva ja yksinkertainen mekaaninen rakenne, erityisesti vaativiin työympäristöihin. Voima-anturin kotelo ja mäntä jaloterästä. **300° käännettävä**, 4 1/2-numeroinen näyttö, jonka tausta on valaistu, näyttää mitatun arvon välittömästi.

Erillinen palkkinäyttö, jossa on maksimiosoitin, näyttää ajankohtaisen nimelliskuormituksen suuntauksen. MIN-/MAX-muisti ja taaraustoiminto voidaan hakea käyttöön päänäytöstä riippumatta.

3 x kiinnityskierre M5 rungon pohjassa.

Etu:

Jos laitetta käytetään määräysten mukaisesti, tiiviystakuu on 5 vuotta.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää näyttöyksikön, 2 paristoa nro 081561 koko LR6, kalibroitodistuksen ja kuljetuslaukun.

Pakkaus: kestävä rasia

IP-suojausluokka: IP 65

Näyttötarkkuus: 0,1 kN

virheraja: $\pm 0,5$ mittausalueen loppuarvosta ± 1 merkki %

männän \varnothing : 100 mm

Voima-anturin korkeus: 41 mm

Voima-anturin \varnothing : 138 mm

Käyttölämpötila: -10 - 50 °C

Tekninen kuvaus

Näyttötarkkuus	0,1 kN
Käyttölämpötila	-10 - 50 °C
Voima-anturin Ø	138 mm
Voima-anturin korkeus	41 mm
Männän pinta	80 cm ²
Mittausalue	0,1 kN
virheraja	±0,5 mittausalueen loppuarvosta ±1 merkki %
männän Ø	100 mm
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
näyttö käännettävissä	300 astetta
mittaustekniikka	digitaalinen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Voimanmittausrasia

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081556 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6