



Vesipumppupihdit, pikavipukäyttö Vasenkätisille, Kokonaispituus: 260 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	706350 260
GTIN	4000896191291
Tuoteluokka	76B

Kuvaus

Malli:

Pikavipukäyttö. Säättö ilman muutoksia, yhden käden toiminnot. Kitahammastuksessa ylimääräinen induktiokarkaisu takaa pitkän käyttöiän ja kiertosuuntaa vastaan suunnatut hampaat pitävät paremmin. Tarkka hammastus laserleikatuilla säätohampailla. Kahvat kastopinnoitetut.

Vasenkätisille.

Standardi:

DIN ISO 8976

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu.

Avautuma kuusikulmaa varten: 50 mm

Avautuma (putken paksuus): 2 tuuma

Tekninen kuvaus

Avautuma (putken paksuus)	2 tuuma
Avautuma kuusikulmaa varten	50 mm
Kahva	kastopinnoitetut
Standardi	DIN ISO 8976
Leukojen malli	induktiokarkaistu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä, muottiintaottu
kipinöimätön	ei
Tuotetyyppi	Putki- ja vesipumppupihdit

