



Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4", 15° taivutettu



Tilaustiedot

Tilausnumero	632065
GTIN	4000896195718
Tuoteluokka	630

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoian. Oikea- ja vasenkätisyyden vaihtovipu. Kestävä kokoteräsräikkä, lyhyt ja kapea malli. Soveltuu erityisesti käytettäväksi ahtaissa tiloissa. Ergonominen sormituki kahvan päässä. Taivutettu 15°.

Standardi:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Sopii :

Käsitöiset päät.

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Hammasluku: 20

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Kokonaispituus	89 mm
Hammasluku	20
Työskentelykulma	18 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
nivelpäällä	ei
kääntyvä pää	ei

iskutoiminto	ei
QuickRelease	ei
Räikkäpää irrotettavissa kahvasta	ei
Kääntökahva	ei
Tuotetyyppi	Räikkä

Tarvikkeet

	863S/7
	863P/7N
	863P/6