




Kestomagneettipuristusleuat, hieno napajako, Tyyppi: MH202



Tilaustiedot

Tilausnumero	380815 MH202
GTIN	2050001854278
Tuoteluokka	33S

Kuvaus

Malli:

Kolme magneettista kiinnityspintaa.

Käyttö:

Pienten työkappaleiden kuten leimojen jne. profilointiin ja työstöön.

Huomautus:

Kestomagneetti, ei kytkettävä.

Tekninen kuvaus

Paino	1,7 kg
Lamellitason työstövara	14 mm
Maksimaalinen kulmapoikkeama	5 astetta
Nimellispitovoima	80 N/cm ²
Napajako	4 mm
Leveys B	50 mm
Magneetikentän korkeus	6 mm
tyyppi	MH202
Kokonaiskorkeus C	50 mm
Pituus A	100 mm

Tuotetyyppi

Magneettikiinnityslevy