




## Kestomagneettipuristusleuat, hieno napajako, Tyyppi: MH202S



### Tilaustiedot

Tilausnumero	380815 MH202S
GTIN	2050001922274
Tuoteluokka	33S

### Kuvaus

#### Malli:

Kolme magneettista kiinnityspintaa.

SmCo<sub>5</sub>-magneettien pitovoima on erittäin suuri vaikeasti lastuttaville materiaaleille.

#### Käyttö:

Pienten työkappaleiden kuten leimojen jne. profilointiin ja työstöön.

#### Huomautus:

Kestomagneetti, ei kytkettävä.

### Tekninen kuvaus

Napajako	4 mm
Maksimaalinen kulmapoikkeama	5 astetta
Nimellispitovoima	180 N/cm <sup>2</sup>
Paino	1,7 kg
Leveys B	50 mm
tyyppi	MH202S
Magneetikentän korkeus	6 mm
Lamellitason työstövara	14 mm
Kokonaiskorkeus C	50 mm
Pituus A	100 mm

Tuotetyyppi

Magneettikiinnityslevy