


**Kestomagneettipuristusleuat, hieno napajako, Tyyppi: MH203****Tilaustiedot**

Tilausnumero	380815 MH203
GTIN	2050001854261
Tuoteluokka	33S

Kuvaus**Malli:**

Kaksi magneettista kiinnityspintaa.

Käyttö:

Pienten työkappaleiden kuten leimojen jne. profilointiin ja työstöön.

Huomautus:

Kestomagneetti, ei kytkettävä.

Tekninen kuvaus

Maksimaalinen kulmapoikkeama	5 astetta
Magneettikentän korkeus	6 mm
Nimellispitovoima	80 N/cm ²
Leveys B	25 mm
tyyppi	MH203
Paino	0,5 kg
Lamellitason työstövara	6 mm
Napajako	4 mm
Kokonaiskorkeus C	25 mm
Pituus A	100 mm

Tuotetyyppi

Magneettikiinnityslevy