




Kestomagneettipuristusleuat, hieno napajako, Tyyppi: MH203S



Tilaustiedot

Tilausnumero	380815 MH203S
GTIN	2050001922281
Tuoteluokka	33S

Kuvaus

Malli:

Kaksi magneettista kiinnityspintaa.

SmCo₅-magneettien pitovoima on erittäin suuri vaikeasti lastuttaville materiaaleille.

Käyttö:

Pienten työkappaleiden kuten leimojen jne. profilointiin ja työstöön.

Huomautus:

Kestomagneetti, ei kytkettävä.

Tekninen kuvaus

Leveys B	25 mm
Magneetikentän korkeus	6 mm
Lamellitason työstövara	6 mm
Maksimaalinen kulmapoikkeama	5 astetta
Napajako	4 mm
tyyppi	MH203S
Paino	0,5 kg
Nimellispitovoima	180 N/cm ²
Kokonaiskorkeus C	25 mm
Pituus A	100 mm

Tuotetyyppi

Magneettikiinnityslevy