

Garant**Kierreleuat, UNC: 9/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	142520 9/16-12
GTIN	4062406189556
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Toleranssiluokka: 2A

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 14,29 mm

Ulko-Ø: 38 mm

Korkeus: 14 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	14,29 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Ulko-Ø	38 mm
Korkeus	14 mm

Kierteen koko	9/16-12 UNC
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyyppi	UNC
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Toleranssiluokka	2A
Tuotetyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		