

**Halkaistu kavennusholkki, Varren Ø d1 / kiinnitys-Ø d2: 25/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319428 25/8
GTIN	4045197781789
Tuoteluokka	32V

**Kuvaus****Malli:**

Sopii VDI-pitimeen, muoto E2 (nro 319275 – 319405).

Halkaistu malli – työkalun oikaisu mahdollista kiinnitysruuvin avulla, kiristys sisäSORVAUSPITIMELLÄ.

**Käyttö:**

Ø-pienennykseen lieriövarrella varustetulle työkalulle.

**Tekninen kuvaus**

Ø d <sub>4</sub>	30 mm
l <sub>1</sub>	60 mm
Kiinnike-Ø d <sub>2</sub>	8 mm
l <sub>2</sub>	10 mm
Varren Ø d <sub>1</sub>	25 mm
Tuotetyyppi	Kavennusholkki ulosvetosuojalla