

Garant**Kierreleuat, UNF: 5-44****Tilaustiedot**

Tilausnumero	142620 5-44
GTIN	4062406190613
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto **molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Käyttö:

UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.

Toleranssiluokka: 2A

Kierrettä/ tuuma: 44

Kierteen Ø: 3,76 mm

Ulko-Ø: 20 mm

Korkeus: 5 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	44
Ulko-Ø	20 mm
Korkeus	5 mm
Kierteen Ø	3,76 mm

Kierteen koko	5-44 UNF
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyyppi	UNF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Toleranssiluokka	2A
Tuotetyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		