

**Halkaistu kavennusholkki, Varren  $\varnothing$  d1 / kiinnitys- $\varnothing$  d2: 40/10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319428 40/10
GTIN	4045197782045
Tuoteluokka	32V

**Kuvaus****Malli:**

Sopii VDI-pitimeen, muoto E2 (nro 319275 – 319405).

Halkaistu malli – työkalun oikaisu mahdollista kiinnitysruuvien avulla, kiristys sisäorvauspitimellä.

**Käyttö:**

$\varnothing$ -pienennykseen lieriövarrella varustetulle työkalulle.

**Tekninen kuvaus**

$l_2$	10 mm
$l_1$	79 mm
$\varnothing d_4$	45 mm
Varren $\varnothing d_1$	40 mm
Kiinnike- $\varnothing d_2$	10 mm
Tuotetyyppi	Kavennusholkki ulosvetosuojalla