



Hitsaajan suojäkäsinepari ARGON, Käsineen koko: 9



Tilaustiedot

Tilausnumero	094112 9
GTIN	4059904034624
Tuoteluokka	09H

Kuvaus

Malli:

ARGON 3201. Täysnappanahkainen käsine, **pyöreä peukalo** ja halkaistu ranneke.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	9
Käsintyyppi	Hitsaajankäsineet
Suojausluokka	Luokka III
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso 4
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Pituus	350 mm
Rungon materiaali	Nappanahkaa
Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta

Sisältö	10
Materiaali	Nappanahkaa
EN 388	2111X
EN 407	41324X
EN 12477	Tyyppi B
Hitsausmenetelmä	WIG
Väri	valkoinen
Standardi	EN 407
Tuotetyyppi	Hitsaajankäsineet