



Hitsaajan suojäkäsinepari ARGON, Käsineen koko: 10



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094112 10 |
| GTIN | 4059904003019 |
| Tuoteluokka | 09H |

Kuvaus

Malli:

ARGON 3201. Täysnappanahkainen käsine, **pyöreä peukalo** ja halkaistu ranneke.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Käsineen koko | 10 |
| Käsintyyppi | Hitsaajankäsineet |
| Suojausluokka | Luokka III |
| Käsineiden ominaisuudet | Liekinkestävyys taso 4 |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä |
| Pituus | 350 mm |
| Rungon materiaali | Nappanahkaa |
| Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta |

| | |
|------------------|-------------------|
| Sisältö | 10 |
| Materiaali | Nappanahkaa |
| EN 388 | 2111X |
| EN 407 | 41324X |
| EN 12477 | Tyyppi B |
| Hitsausmenetelmä | WIG |
| Väri | valkoinen |
| Standardi | EN 407 |
| Tuotetyyppi | Hitsaajankäsineet |