

**Garant****Pieni jyrsintappi Z FINE – erittäin hieno, KM, Tyyppi: I0204****Tilaustiedot**

Tilausnumero	546840 I0204
GTIN	4045197156648
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT**-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm.

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen. Myös sisähalkaisijoiden muotoiluun.

**Tekninen kuvaus**

Pään Ø	2,5 mm
Muoto	I0204
Hammastustiheysaste	eritt. hieno
Muodon kuvaus	Sisäkierre
Hammastus, lyhlytnimitys	Z FINE
Varren Ø	3 mm
Kokonaispituus	40 mm
Pään pituus	4 mm
Sarja	Z FINE -hammastus
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Jyrsintappi

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		