

Garant**Pieni jyrsintappi Z FINE – erittäin hieno, KM, Tyyppi: I0408****Tilaustiedot**

Tilausnumero	546840 I0408
GTIN	4045197156655
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

KM-pienoisjyrsintapit, varren Ø 3 mm.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen. Myös sisähalkaisijoiden muotoiluun.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	50 mm
Hammastustiheysaste	eritt. hieno
Pään Ø	4 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z FINE
Varren Ø	3 mm
Muoto	I0408
Muodon kuvaus	Sisäkierre
Pään pituus	8 mm
Sarja	Z FINE -hammastus
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		