

Garant**Epäkeskopuristin, kierre M: M10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370001 M10
GTIN	4045197782373
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

- 6-kulmainen teräslevy, teräksinen epäkeskoruuvi.
- Halutun muotoisiksi työstettyjen työkappaleiden kiinnitys.
- 6 erilaista kiinnitystasomuotoa: 1. Prisma, jossa 150° avauskulma 2. Pitkittäisurat 3. porras sileä 4. Uritettu 5. Sileä 6. Pinnoitettu sileä.
- Pieni tilantarve, siksi vähän häiritseviä muotoja.

Kuvaus mainosteksti:

- Kaikenmuotoisten työkappaleiden kiinnitys.
- 6 erilaista kiinnityspinnan muotoa.

Käyttö:

Soveltuu aihoiden ja valmiiden osien kiinnitykseen.

Huomautus:

Taivutettu ruuvinväännin koko 7 tarvitaan!

Tekninen kuvaus

kierre M	M10
Sisäkuusiokiekko AV ₁	7 mm

Kiekon korkeus	10 mm
Kierteen pituus L	9 mm
Epäkeskomatka S_1	1,6 mm
Mitta A	12,7 mm
Kuusiokiekko AV	25 mm
Kiinnitysvoima	9 kN
Suurin kiristysmomentti	28 Nm
Tuotetyyppi	Epäkeskopuristin