

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, MF: M53X3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130020 M53X3
GTIN	4062406192112
Tuoteluokka	10N

Kuvas**Huomautus:**

Toimitusaika: 28 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 3 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 50 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	53 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05

Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	32 mm
varren $\varnothing D_s$	40 mm
Terien lkm Z	6
Kierretyyppi	MF
Kierteennousu	3 mm
Standardi	DIN 2184
Kierteen syvyys	79,5 mm
Lastuava aine	HSS
Kokonaispituus L	140 mm
Lastu-urien määrä	6
Alkureiän \varnothing	50 mm
Kierteen koko	M53×3
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi