

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush, tyyppi C, Ø 50 mm Varren Ø 6 mm, BB-ZS, Rakeisuus: 220****Tilaustiedot**

Tilausnumero	573547 220
GTIN	54046719316347
Tuoteluokka	53M

**Kuvaus****Malli:**

Valetut erikoispuhdistusharjat ovat homogeenisia hiomapäitä, joissa käytetään tarkkaan muotoillun keramiikkarakkeen ja alumiinioksidin seosta, ja joiden **käyttöikä on poikkeuksellisen pitkä. Erittäin joustava ja mukautuva.**

**Säteittäinen** Bristle-Brush koostuu yksittäissegmenteistä (leveys n. 1,6 mm).

Kiinnitystuurna (**varren Ø 6 mm**), segmentoitu, valettu.

Taivutetut harjakset (tyyppi C) **profiloitujen pintojen työstöön.**

**Käyttö:**

Huomioi pyörimissuunta.

Sopii suorahiomakoneisiin tai joustaviin akseleihin ilman lisävarusteita.

**Lähes kaikille materiaaleille työturvallisuuden ollessa huippuluokkaa.** Ruosteen, liimajäämien, maalin, pintanaarmujen ja särmiä poistoon. Häivytyksiin, viimeistelyyn, kiillottamiseen, puhdistamiseen ja purseenpoistoon.

**Tekninen kuvaus**

Enimmäiskierrosluku	15000 min <sup>-1</sup>
Rakeisuus	220

Harjan leveys	10 mm
Harjasten $\varnothing D_1$	50 mm
Väri	pun.
varren $\varnothing D_5$	6 mm
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Tuotenimen määrite	BB-ZS
Valmistajamerkintä	BB-ZS
Tuotetyyppi	Pyöröharja