

Garant**LED-taskulamppu sis. paristot, Tyyppi: 125mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081505 125
GTIN	4062406192662
Tuoteluokka	01A

Kuvaus**Malli:**

Pitkäikäinen ja erittäin kestävä LED-taskulamppu, anodisoitua alumiinia. **LED-teknologiaa erinomaisella valoteholla.**

- **Valokeilan vähäinen hajavallo.**
- **Korkea energiatehokkuus, pitkä valaisuaika.**
- **Fluoresoiva valaistusrenas, helppo löytää pimeässä.**
- **Roiskevesisuoja, suojausluokka IP54.**

Tasainen valaistus diffusorilinsin avulla, edessä yhdellä kädellä käytettävä painike.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Huomautus:

Sopivat paristot alkaen numerosta 081551.

Tekninen kuvaus

Paristotyyppi	Micro, AAA
Valaisuaika	4 - 10 h
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Lamppu	LED-moduuli
IP-suojausluokka	IP 54
Pään Ø	29 mm
ATEX-vyöhyke	ei

Kokonaispituus	125 mm
Valovirta	100 - 250 lm
Paino	119 g
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Taskulamppu

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081552 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081553 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081551 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081554 LR3
Litiummetalliparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081559 LR3