

uvex**Käsinepari uvex phynomic lite, Käsineen koko: 9**

Tilaustiedot

Tilausnumero	094290 9
GTIN	4048612044544
Tuoteluokka	04W

Kuvaus

Malli:

uvex phynomic lite. Erittäin kevyt suojakäsine kuormittamattomaan työskentelyyn. Hyvä pito kuivissa kohteissa. Öko-Tex® -standardi 100 ja dermatologisesti testattu ihoystävällisyys. Elintarvikesertifiointi.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	9
Sarja	uvex phynomic
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100

Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifointi
EN 388	2121X
Rungon materiaali	Polyamidi, elastaani
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	antrasiitti
Paino	28 g
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyppi	Monikäyttökäsineet