

**uvex****Käsinepari uvex phynomic pro, Käsineen koko: 10**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	094295 10
GTIN	4048612045237
Tuoteluokka	04W

## Kuvaus

**Malli:**

phynomic pro. Herkkätuntoinen, likaantumaton ja kosteutta hylkivä käsine, jossa on 3/4-nitriilipinnoite. Perusmateriaali on polyamidi/elastaani/bambussekoitetta ja antaa miellyttävän tuntuman iholla sekä imee kosteutta erittäin tehokkaasti. Hyvä kuiva-/märkäote.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

## Tekninen kuvaus

Käsineen koko	10
Sarja	uvex phynomic
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
EN 388	2121X

Rungon materiaali	Polyamidi, elastaani, bambu
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	3/4-pinnoite
Käyttöalue	Allround
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	musta / sininen
Paino	52 g
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet