

**Garant****Sisäsorvauspidin halkaistu Muoto E2, VDI 30, Reikä d2 (H7): 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319275 10
GTIN	4045197782380
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

- Poratanko kiertää ympyrää, mikä vaimentaa heilahtelua ja ehkäisee värinää.
- Jäähdytys mahdollista sisäisesti ja ulkoisesti.

Sisäsorvaustyökalu kokoa 10 ja 12 voidaan työntää varren läpi.

**Huomautus:**

Katso varaosat nro 319287 - 9288 varaosaluettelosta.

**Tekninen kuvaus**

$l_6$	90 mm
Reikä $d_2$ (H7)	10 mm
$d_8$	45 mm
$l_7$	90 mm
kierre M	M 14×1,5
$l_8$	50 mm
Muoto	E

VDI-koko	VDI 30
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
Tuotetyyppi	VDI-sisäSORVAUSPIDIN