

**Garant****Sisäsorvauspidin halkaistu Muoto E2, VDI 30, Reikä d2 (H7): 12mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	319275 12
GTIN	4045197782397
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

- Poratanko kiertää ympyrää, mikä vaimentaa heilahtelua ja ehkäisee värinää.
- Jäähdytys mahdollista sisäisesti ja ulkoisesti.

Sisäsorvaustyökalu kokoa 10 ja 12 voidaan työntää varren läpi.

**Huomautus:**

Katso varaosat nro 319287 - 9288 varaosaluettelosta.

**Tekninen kuvaus**

Reikä d <sub>2</sub> (H7)	12 mm
d <sub>8</sub>	45 mm
l <sub>7</sub>	90 mm
l <sub>6</sub>	90 mm
kierre M	M 14×1,5
l <sub>8</sub>	50 mm
Muoto	E

VDI-koko	VDI 30
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
Tuotetyyppi	VDI-sisäSORVAUSPIDIN