

**Garant****Sisäsorvauspidin halkaistu Muoto E2, VDI 30, Reikä d2 (H7): 16mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 319275 16     |
| GTIN         | 4045197782403 |
| Tuoteluokka  | 31V           |

**Kuvaus****Malli:**

- Poratanko kiertää ympyrää, mikä vaimentaa heilahtelua ja ehkäisee värinää.
- Jäähdytys mahdollista sisäisesti ja ulkoisesti.

Sisäsorvaustyökalu kokoa 10 ja 12 voidaan työntää varren läpi.

**Huomautus:**

Katso varaosat nro 319287 - 9288 varaosaluettelosta.

**Tekninen kuvaus**

|                  |          |
|------------------|----------|
| $l_6$            | 90 mm    |
| Reikä $d_2$ (H7) | 16 mm    |
| $d_8$            | 45 mm    |
| $l_7$            | 80 mm    |
| kierre M         | M 14×1,5 |
| $l_8$            | 50 mm    |
| Muoto            | E        |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| VDI-koko               | VDI 30               |
| Värikoodi VDI-varrelle | VDI 30               |
| Tuotetyyppi            | VDI-sisäSORVAUSPIDIN |