

Garant**SisäSORVAUSPIDIN halkaistu Muoto E2, VDI 40, Reikä d₂ (H7): 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319276 40
GTIN	4045197782502
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- Poratanko kiertää ympyrää, mikä vaimentaa heilahtelua ja ehkäisee värinää.
- Jäähdytys mahdollista sisäisesti ja ulkoisesti.

SisäSORVAUSTYÖKALU kokoa 10 – 20 voidaan työntää varren läpi.

Huomautus:

Katso varaosat nro 319287 - 9288 varaosaluettelosta.

Tekninen kuvaus

l ₆	160 mm
l ₇	150 mm
d ₈	75 mm
Reikä d ₂ (H7)	40 mm
kierre M	M22×1,5
l ₈	100 mm
Muoto	E
VDI-koko	VDI 40
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40

Tuotetyyppi

VDI-sisäsorvauspidin