

WELDAS®

**Hitsaajan suojakäsinepari 10-2000, Käsineen koko: 9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094122 9
GTIN	8718564520224
Tuoteluokka	06E

**Kuvaus****Malli:**

**10-2000.** Hitsajan käsine laadukasta **naudan haljasnahkaa, COMFOflex®-teknologia** ja KEVLAR® 4-kerros- + 5.kerrossauma. Kalvosimessa puuvillavuori. Leveä malli ja **hyvä lämpöeristys.**

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Käsineen koko	9
Käsinetyyppi	Hitsaajankäsineet
Suojausluokka	Luokka III
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso 4
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Pituus	350 mm
Rungon materiaali	Naudan haljasnahka

Materiaali	Naudan haljasnahka
EN 388:2003	4133
EN 388	3143X
EN 407	41334X
EN 12477	Tyyppi A
Hitsausmenetelmä	MIG/MAG
Väri	keltainen
Tuotetyyppi	Hitsaajankäsineet

---

## Tarvikkeet

Hitsaajan käsisuojus 44-3008LB	094135
--------------------------------	--------