

WELDAS®

Hitsaajan suojakäsinepari 10-2000, Käsineen koko: 10**Tilaustiedot**

Tilausnumero	094122 10
GTIN	8718564520262
Tuoteluokka	06E

Kuvaus**Malli:**

10-2000. Hitsajan käsine laadukasta **naudan haljasnahkaa, COMFOflex®-teknologia** ja KEVLAR® 4-kerros- + 5.kerrossauma. Kalvosimessa puuvillavuori. Leveä malli ja **hyvä lämpöeristys.**

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	10
Suojausluokka	Luokka III
Käsintyyppi	Hitsaajankäsineet
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso 4
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Pituus	350 mm
Rungon materiaali	Naudan haljasnahka

Materiaali	Naudan haljasnahka
EN 388:2003	4133
EN 388	3143X
EN 407	41334X
EN 12477	Tyyppi A
Hitsausmenetelmä	MIG/MAG
Väri	keltainen
Tuotetyyppi	Hitsaajankäsineet

Tarvikkeet

Hitsaajan käsisuojaus 44-3008LB	094135
---------------------------------	--------