

WELDAS®

**Hitsaajan suojakäsinepari 10-2750, Käsineen koko: 9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094126 9
GTIN	8718564520941
Tuoteluokka	06E

**Kuvaus****Malli:**

**10-2750.** Mukavalta tuntuva **öljyn- ja vedenkestävä** hitsaajan käsine **naudan haljas-/ kokonahkaa, COMFOflex®-teknologia** ja KEVLAR® 4 ply + 5 ply -sauma. Suora peukalo. **Kestää enintään 250 °C:n kontaktilämmön.** Rannekkeessa puuvillavuori.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Käsineen koko	9
Suojausluokka	Luokka III
Käsintyyppi	Hitsaajankäsineet
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso 4
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Pituus	360 mm
Rungon materiaali	Naudan haljasnahkaa/kokonahkaa

Materiaali	Naudan haljasnahkaa/kokonahkaa
EN 388:2003	4143
EN 388	3133X
EN 407	423X4X
EN 12477	Tyyppi A/B
Hitsausmenetelmä	MIG/MAG
Väri	keltainen / valkoinen
Tuotetyyppi	Hitsaajankäsineet

---

## Tarvikkeet

Hitsaajan käsisuojus 44-3008LB	094135
--------------------------------	--------