

WELDAS®

Hitsaajan suojakäsinepari 10-2750, Käsineen koko: 11**Tilaustiedot**

Tilausnumero	094126 11
GTIN	8718564520965
Tuoteluokka	06E

Kuvaus**Malli:**

10-2750. Mukavalta tuntuva **öljyn- ja vedenkestävä** hitsaajan käsine **naudan haljas-/kokonahkaa, COMFOflex®-teknologia** ja KEVLAR® 4 ply + 5 ply -sauma. Suora peukalo. **Kestää enintään 250 °C:n kontaktilämmön.** Rannekkeessa puuvillavuori.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	11
Suojausluokka	Luokka III
Käsintyyppi	Hitsaajankäsineet
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso 4
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Pituus	360 mm
Rungon materiaali	Naudan haljasnahkaa/kokonahkaa

Materiaali	Naudan haljasnahkaa/kokonahkaa
EN 388:2003	4143
EN 388	3133X
EN 407	423X4X
EN 12477	Tyyppi A/B
Hitsausmenetelmä	MIG/MAG
Väri	keltainen / valkoinen
Tuotetyyppi	Hitsaajankäsineet

Tarvikkeet

Hitsaajan käsisuojus 44-3008LB	094135
--------------------------------	--------